

**Garant****Izmjenjiva glava za radijalno tokarenje Heavy-Duty, lijevo, lijevi, veličina pločice: 10mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260617 10
GTIN	4062406384319
Razred artikla	21U

**Opis****Izvedba:**

Modularni kopirni alat za dubine rezanja do 70 mm.

**Upotreba:**

U kombinaciji s GARANT Heavy-Duty držačem (br. 274004).

**Pažnja:**

Bez montažnih vijaka (isporučuju se s držačem).

**Tehnički opis**

Veličina pločice	10 mm
maksimalna dubina reza $t_{maks}$	60 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 1
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	RC.X 1003
Podložna pločica	269005 11
Vijak za podlošku	269013 2
Ukupna duljina $L_{ukupno}$	142 mm
Primjena	lijevi
Vrsta proizvoda	Izmjenjiva glava za ubodno tokarenje

---

**Pribor**

Podložna pločica tip 11	269005 11
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 1	269028 1