

Garant**Izmjenjiva glava za radijalno tokarenje Heavy-Duty, lijevo, lijevi, veličina pločice: 12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260617 12
GTIN	4062406384326
Razred artikla	21U

Opis**Izvedba:**

Modularni kopirni alat za dubine rezanja do 70 mm.

Upotreba:

U kombinaciji s GARANT Heavy-Duty držačem (br. 274004).

Pažnja:

Bez montažnih vijaka (isporučuju se s držačem).

Tehnički opis

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	RC.X 1204
Podložna pločica	269005 10
Veličina pločice	12 mm
maksimalna dubina reza t_{maks}	70 mm
Vijak za podlošku	269013 2
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 2
Ukupna duljina L_{ukupno}	152 mm
Primjena	lijevi
Vrsta proizvoda	Izmjenjiva glava za ubodno tokarenje

Pribor

Podložna pločica tip 10

269005 10