

Garant**eco mač za ubodno tokarenje za radijalno tokarenje, lijevo, širina utora W: 4mm**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	274110 4
GTIN	4062406382797
Razred artikla	21U

Opis

Izvedba:

Držač br. 273893 – 273894; 319133 20/50.

Upotreba:

U kombinaciji sa steznim držačem br. 274002 ili alternativno s adapterom br. 274001 i odgovarajućim osnovnim držačem za ubodne mačeve.

Pažnja:

Bez montažnih vijaka (isporučuju se s držačem). Ključ za montažu br. 279940 mora se zasebno naručiti.

Tehnički opis

Širina utora w	4 mm
maksimalna dubina uboda t_{maks}	22 mm
Ukupna duljina L	74 mm
Primjena	lijevo
Unutarnje hlađenje	ne
Ključ sustava	da
moguće aksijalno probijanje	ne
Vrsta proizvoda	Ubodni mač

