

**Garant****Izmjenjiva glava Heavy-Duty za radialno tokarenje, desno, širina utora W: 5/6mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	274118 5/6
GTIN	4062406384425
Razred artikla	21U

**Opis****Izvedba:**

Držač br. 273893 – 273894; 319133 20/50.

**Upotreba:**

U kombinaciji sa steznim držačem br. 274004 ili alternativno s adapterom br. 274003 i odgovarajućim osnovnim držačem za ubodne mačeve.

**Pažnja:**

Bez montažnih vijaka (isporučuju se s držačem). Ključ za montažu br. 279940 mora se zasebno naručiti.

**Tehnički opis**

maksimalna dubina uboda $t_{maks}$	40 mm
Širina utora w	5; 6 mm
Ukupna duljina L	122 mm
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	ne
Ključ sustava	da
moguće aksijalno probijanje	ne
Vrsta proizvoda	Ubodni mač

