

Garant**Izmjenjiva glava Heavy-Duty za radialno tokarenje, lijevo, širina utora W: 8mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	274120 8
GTIN	4062406384456
Razred artikla	21U

Opis**Izvedba:**

Držač br. 273893 – 273894; 319133 20/50.

Upotreba:

U kombinaciji sa steznim držačem br. 274004 ili alternativno s adapterom br. 274003 i odgovarajućim osnovnim držačem za ubodne mačeve.

Pažnja:

Bez montažnih vijaka (isporučuju se s držačem). Ključ za montažu br. 279940 mora se zasebno naručiti.

Tehnički opis

maksimalna dubina uboda t_{maks}	50 mm
Širina utora w	8 mm
Ukupna duljina L	132 mm
Primjena	lijevo
Unutarnje hlađenje	ne
Ključ sustava	da
moguće aksijalno probijanje	ne
Vrsta proizvoda	Ubodni mač

