

**Garnitura držača za tokarenje, desni, veličina drške: 25mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	255120 25
GTIN	4062406383107
Razred artikla	29W

**Tehnički opis**

Funkcionalna širina L <sub>4</sub>	32 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CN.. 1606.; DN.. 1506..
Rezervni dio	259981 9
Veličina drške	25 mm
Duljina glave L <sub>1</sub>	33 mm
ISO kod držača	PCLNR 2525M16; PDJNR 2525M15;
Ukupna duljina L	150 mm
Standard	DIN ISO 5610
Primjena	desni
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

---

## Pribor

Set zamjenskih dijelova za tokarske noževe tip 9

259981 9