

Garnitura držača za tokarenje, lijevo, veličina drške: 20mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	255121 20
GTIN	4062406384623
Razred artikla	29W

Tehnički opis

Veličina drške	20 mm
Funkcionalna širina L ₄	25 mm
ISO kod držača	PCLNL 2020K12; PDJNL 2020K11;
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CN.. 1204.; DN.. 1104..
Rezervni dio	259981 8
Duljina glave L ₁	28 mm
Ukupna duljina L	125 mm
Standard	DIN ISO 5610
Standard	Tvornička norma
Primjena	lijevo
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Primjena	Čeono tokarenje

Vrsta proizvoda

Okretni stezni držač

Pribor

Set zamjenskih dijelova za tokarske noževe tip 9

259981 9