

Garnitura držača za tokarenje, lijeva, Vel. drške/veličina pločice: 10mm**Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 265131 10 |
| GTIN | 4062406384654 |
| Razred artikla | 29W |

Tehnički opis

| | |
|---------------------------------------|--|
| Duljina glave L ₁ | 10 mm |
| Duljina glave L ₁ | 13 mm |
| Duljina glave L ₁ | 21 mm |
| ISO kod držača | SCLCL 1010E06; SDJCL 1010E07; SSSCL1010E09 |
| odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | CC.. 0602.; DC.. 0702.; SC.. 09T3 |
| Rezervni dio | 269981 6 |
| Veličina drške | 10 mm |
| Ukupna duljina L | 70 mm |
| Funkcionalna širina L ₄ | 12 mm |
| Standard | DIN ISO 5610 |
| Primjena | lijeva |

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Primjena | Čeono tokarenje |
| Primjena | Uzdužno tokarenje, vanjsko |
| Vrsta proizvoda | Okretni stezni držač |

Pribor

| | |
|--|----------|
| Set zamjenskih dijelova za tokarske noževe tip 6 | 269981 6 |
|--|----------|