

Garant**Garnitura upuštača, 6 dijelova u kutiji, tip: K****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	156420 K
GTIN	4045197087997
Razred artikla	11M

Opis**Izvedba:**

Garnitura upuštača koja su najčešće u uporabi za vijke **M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10**. upuštač 156220 **K** = osnovna rupa

Sadržaj:

upuštač-(Øxzubaca-Ø): po 1 kom. vel. 6,5x2,5; 8x3,3; 10x4,2; 11x5; 15x6,8; 18x8,5

Tehnički opis

Broj oštrica Z	3
Tip	K
Prevlaka	bez prevlake
Kut vrha	180 stupanj
Rezni materijal	HSS
Standard	DIN 373
Drška	Cilindrična drška s h9

Unutarnje hlađenje	ne
Vrsta proizvoda	Plosnato konično glodalo

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	33 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	28 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	27 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	27 m/min	P
mokro maksimalno	prikladno		

Pribor

DIN upuštač za osnovnu rupu Upuštač $\emptyset D1 \times \emptyset$ rupe d2 18X8,5 mm	156220 18X8,5
DIN upuštač za osnovnu rupu Upuštač $\emptyset D1 \times \emptyset$ rupe d2 6,5X2,5 mm	156220 6,5X2,5
DIN upuštač za osnovnu rupu Upuštač $\emptyset D1 \times \emptyset$ rupe d2 8X3,3 mm	156220 8X3,3
DIN upuštač za osnovnu rupu Upuštač $\emptyset D1 \times \emptyset$ rupe d2 10X4,2 mm	156220 10X4,2
DIN upuštač za osnovnu rupu Upuštač $\emptyset D1 \times \emptyset$ rupe d2 15X6,8 mm	156220 15X6,8
DIN upuštač za osnovnu rupu Upuštač $\emptyset D1 \times \emptyset$ rupe d2 11X5 mm	156220 11X5