

**Garant****DIN upuštač za osnovnu rupu, bez prevlake, Upuštač  $\varnothing$  D1 $\times$  $\varnothing$  rupe d2:  
8X3,3mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	156220 8X3,3
GTIN	4045197087911
Razred artikla	11M

**Opis****Izvedba:**

**Spiralno užlijebljen upuštač**, s tri rezne oštrice, i vodećim dijelom za osnovnu rupu.

**Upotreba:**

Za upuštanje 6-kutnih vijaka DIN 912, 6912, 7984 i vijaka s cilindričnom glavom ISO 1207 (DIN 84).<br>Promjer vodećeg dijela upuštača odgovara promjeru osnovne rupe.

**Tehnički opis**

Posmak f u čeliku < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,09 mm/okr
Zatik $\varnothing$	3.3 mm
Broj oštrica Z	3
$\varnothing$ upuštača	8 mm
za veličinu vijka	M4
$\varnothing$ prethodnog bušenja	3,3 mm
$\varnothing$ drške D <sub>s</sub>	5 mm
Ukupna duljina L	71 mm
Visina stepenice 1. stepenica s fazom	14 mm
Kut vrha	180 stupanj
Prevlaka	bez prevlake

Rezni materijal	HSS
Standard	DIN 373
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Vrsta proizvoda	Plosnato konično glodalo

**Podaci korisnika**

	Prikladno za	$V_c$	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	33 m/min	N
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	28 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	27 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	27 m/min	P
mokro maksimalno	prikladno		