



## Garnitura modularnih upuštača na drvenom stalku, veličina / vel. drške: 2MK3



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	156700 2MK3
GTIN	4033591011625
Razred artikla	16C

### Opis

#### Izvedba:

Garnitura prihvata, upuštača i vodećih dijelova (pilota) za obradu najčešćih Ø provrta.

#### Upotreba:

**Za DIN upuštenja** za kombinacije dio / upuštača za stupnjevane rupe ili upuštenja izvan norme.

#### Sadržaj:

po 1 plosnati upuštač br. 156730: 26; 28; 30; 32; 33; 34; 36

Po 1 vodeći dio br. 156750: 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25

Po 1 držač br. 156720 s drškom: MK3

#### Napomena:

Setovi kombiniranih svrdala postoje i kao HSS s mogućnosti TIN prevlakom, sa zavarenom oštricom za tvrde metale te s ISO izmjenjivom pločicom T oblika dostupno na upit.

Unutarnje hlađenje: da

Broj oštrica Z: 3

Broj oštrica Z: 4

Broj oštrica Z: 3

Broj oštrica Z: 4

Područje upuštanja: 26 - 36 mm

### Tehnički opis

Područje upuštanja	26 - 36 mm
Broj oštrica Z	3
Broj oštrica Z	4
Rezni materijal	HSS
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Plosnato konično glodalo

---

## Pribor

Držač modularnog upuštača veličina / vel. drške 2MK3	156720 2MK3
--	-------------