

Honeywell
MILLER**Prihvatni pojas H500 IC7, tip: 2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	098186 2
GTIN	3660681064622
Razred artikla	09A

Opis**Izvedba:**

Elastični DuraFlex® **prihvatni pojas u dvije točke** s prozračnom podstavom za leđa i D-prstenom. Potpuno prilagodljivi, automatski pričvršćivači za brzo otpuštanje. S **pričvrsnim točkama** za alat.

Novorazvijeni prihvatni pojasevi H500 odlikuju se anatomske i ergonomski oblikovanim prozračnim jastučićima. Visoka sloboda kretanja i mnoštvo inteligentnih funkcija povećavaju **dugotrajnu udobnost** nosača. Do 140 kg tjelesne težine korisnika.

Standard:

EN 361

Tehnički opis

Oznaka proizvođača	Prihvatni pojas H500 – IC7 Pad QB 2LO
Veličina proizvođača	2
Težina	1,51 kg
Vrsta proizvoda	Prihvatni pojas

