

Honeywell
MILLER**Prihvatni pojas H500 HVY1, tip: 2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	098189 2
GTIN	13660681064896
Razred artikla	09A

Opis**Izvedba:**

Elastični DuraFlex® **prihvatni pojas u dvije točke** s prozračnom podstavom za leđa i D-prstenom. Potpuno prilagodljivi, automatski pričvršćivači za brzo otpuštanje. S **pričvrsnim točkama** za alat.

Novorazvijeni prihvatni pojasevi H500 odlikuju se anatomski i ergonomski oblikovanim prozračnim jastučićima. Visoka sloboda kretanja i mnoštvo inteligentnih funkcija povećavaju **dugoročnu udobnost** nositelja. Do 140 kg. **Prihvatni pojas H500 HVY1** – prihvatni pojas s certificiranim uočljivim znakovima (EN ISO 20471 - 2). Pričvršćivanje preko nogu: automatsko kopčanje za brzo otpuštanje (Cobra kopča). Prednje ušice: 2 x petlje za remenje (sternalne).

Standard:

EN 361

Tehnički opis

Oznaka proizvođača	Prihvatni pojas H500 - HVY1 Pad QB 2LO Ylow
Veličina proizvođača	2

Težina	2,31 kg
Vrsta proizvoda	Prihvatni pojas