


Garant GRIDLINE

Asortiman korita, 26×20G, visina fronte ladica / tip: 50/3**Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 950360 50/3 |
| GTIN | 4062406388812 |
| Razred artikla | 9GB |

Opis**Izvedba:**

Plastična korita i pregradne stijenke. Unutarnja strana korita s prorezom radi podjele pregradnim stijenkama.

Pregradni materijal ispunjava kompletnu ladicu 26×20G.

Odgovara:

Ladice 26×20G.

Sadržaj:

Korita 1K br. 951415: 4 × vel. 6×6/4; 2 × vel. 6×8/4; 4 × vel. 6×6/2; 2 × vel. 6×8/2; 2 × vel. 2×6/1; 1 × vel. 2×8/1

Utične pregradne pločice za korita (10 komada) br. 951275: 2 × vel. A; 3 × vel. C

Tehnički opis

| | |
|------------------------------------|----------|
| prikladno za korisna dubina ladica | 500 mm |
| Materijal | plastika |
| prikladno za prednja visina ladica | 100 mm |
| prikladno za prednja visina ladica | 75 mm |
| prikladno za prednja visina ladica | 50 mm |
| prikladno za prednja visina ladica | 150 mm |
| prikladno za prednja visina ladica | 125 mm |
| prikladno za prednja visina ladica | 250 mm |

| | |
|--|------------------|
| prikladno za prednja visina ladica | 200 mm |
| prikladno za prednja visina ladica | 300 mm |
| prikladno za ladice korisne dubine u G | 20 |
| Visina kalupa | 25 mm |
| Korisna površina ladice u G | 26×20 |
| prikladno za korisna širina ladica | 650 mm |
| prikladno za ladice korisne širine u G | 26 |
| prikladno za visine fronta ladica | ≥ 50 mm |
| širina | 650 mm |
| Visina | 25 mm |
| Širina u G | 26 |
| Dubina u G | 20 |
| Dubina | 500 mm |
| Težina | 1,43 kg |
| Atribut imena proizvoda | 26×20G |
| Vrsta proizvoda | Korito za ladicu |

Pribor

| | |
|---|--------------|
| Korita visine 25 mm1K širinaxdubina u G / tip 6X8/4 | 951415 6X8/4 |
| Korita visine 25 mm1K širinaxdubina u G / tip 2X8/1 | 951415 2X8/1 |
| Korita visine 25 mm1K širinaxdubina u G / tip 6X6/4 | 951415 6X6/4 |
| Korita visine 25 mm1K širinaxdubina u G / tip 6X8/2 | 951415 6X8/2 |
| Korita pregradnih stijenkiset 10-dijelni tip A | 951275 A |
| Korita pregradnih stijenkiset 10-dijelni tip C | 951275 C |
| Korita visine 25 mm1K širinaxdubina u G / tip 6X6/2 | 951415 6X6/2 |
| Korita visine 25 mm1K širinaxdubina u G / tip 2X6/1 | 951415 2X6/1 |