

Garant GRIDLINE

**Asortiman korita, 26×24G, visina fronte ladica / tip: 50/3****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	950510 50/3
GTIN	4062406388836
Razred artikla	9GB

**Opis****Izvedba:**

Plastična korita i pregradne stijenke. Unutarnja strana korita s prorezom radi podjele pregradnim stijenkama.

Pregradni materijal ispunjava kompletnu ladicu 26×24G.

**Odgovara:**

Ladice 26×24G.

**Sadržaj:**

Korita 1K br. 951415: 8 × vel. 6×6/4; 8 × vel. 6×6/2; 4 × vel. 2×6/1

Utične pregradne pločice za korita (10 komada) br. 951275: 2 × vel. A; 3 × vel. C

**Tehnički opis**

Visina kalupa	25 mm
prikladno za korisna dubina ladica	600 mm
prikladno za ladice korisne širine u G	26
prikladno za korisna širina ladica	650 mm
Korisna površina ladice u G	26×24
prikladno za prednja visina ladica	100 mm
prikladno za prednja visina ladica	75 mm
prikladno za prednja visina ladica	50 mm

prikladno za prednja visina ladica	150 mm
prikladno za prednja visina ladica	125 mm
prikladno za prednja visina ladica	250 mm
prikladno za prednja visina ladica	200 mm
prikladno za prednja visina ladica	300 mm
prikladno za ladice korisne dubine u G	24
Materijal	plastika
prikladno za visine fronta ladica	≥ 50 mm
Visina	25 mm
Širina u G	26
Dubina u G	24
Dubina	600 mm
širina	650 mm
Težina	1,689 kg
Atribut imena proizvoda	26x24G
Vrsta proizvoda	Korito za ladicu

## Pribor

Korita pregradnih stijenkiset 10-dijelni tip A	951275 A
Korita visine 25 mm1K širinaxdubina u G / tip 6X6/4	951415 6X6/4
Korita visine 25 mm1K širinaxdubina u G / tip 2X6/1	951415 2X6/1
Korita pregradnih stijenkiset 10-dijelni tip C	951275 C
Korita visine 25 mm1K širinaxdubina u G / tip 6X6/2	951415 6X6/2