


Garant**Nasadna čeljust, sustav LANG, s uskim stupnjem, za tip: 50****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	363019 50
GTIN	4062406388478
Razred artikla	310

Opis**Izvedba:**

Čeljust s uskim stupnjem za poboljšanje pristupačnosti, pažnja: vel. 50: Maks. 35 Nm = 14 kN; vel.80: Maks. 54,4 Nm = 16 kN; vel. 125: Maks. 82,5 Nm = 20 kN.

Ozubljene čeljusti.

Tehnički opis

Visina čeljusti h	24 mm
odgovaraju kodu boja	Xtric 50
Duljina čeljusti l	40 mm
Težina	0,22 kg
Visina h ₁	3 mm
Duljina l ₁	3 mm
b ₁	50 mm
visina h ₂	11 mm
Vrsta proizvoda	Stezna čeljust

