


Garant**Nasadna čeljust, sustav LANG, s uskim stupnjem, za tip: 80****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	363019 80
GTIN	4062406388485
Razred artikla	310

Opis**Izvedba:**

Čeljust s uskim stupnjem za poboljšanje pristupačnosti, pažnja: vel. 50: Maks. 35 Nm = 14 kN; vel.80: Maks. 54,4 Nm = 16 kN; vel. 125: Maks. 82,5 Nm = 20 kN.

Ozubljene čeljusti.

Tehnički opis

Duljina čeljusti l	50 mm
b ₁	80 mm
Visina čeljusti h	28 mm
Težina	0,45 kg
visina h ₂	13 mm
odgovaraju kodu boja	Xtric 80
Duljina l ₁	3 mm
Visina h ₁	3 mm
Vrsta proizvoda	Stezna čeljust

