


Garant**Nasadna čeljust, sustav LANG, s uskim stupnjem, za tip: 125****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	363019 125
GTIN	4062406388492
Razred artikla	310

Opis**Izvedba:**

Čeljust s uskim stupnjem za poboljšanje pristupačnosti, pažnja: vel. 50: Maks. 35 Nm = 14 kN; vel.80: Maks. 54,4 Nm = 16 kN; vel. 125: Maks. 82,5 Nm = 20 kN.
Ozubljene čeljusti.

Tehnički opis

Duljina čeljusti l	66 mm
visina h_2	18 mm
Visina čeljusti h	38 mm
b_1	125 mm
Težina	1,35 kg
Duljina l_1	3 mm
Visina h_1	3 mm
odgovaraju kodu boja	Xtric 125
Vrsta proizvoda	Stezna čeljust

