

**Garant****RPKW 10T3MOT, HB7605, tip: HART****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	212038 HART
GTIN	4062406390334
Razred artikla	21A

**Opis****Izvedba:**

**Sve izmjenjive rezne pločice prikladne su za korištenje s 0° negativnim i s 7° pozitivnim nosačima.**

**Napomena:**

Orijentacijske vrijednosti primjene za  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 1$  mm.

Kako bi bila moguća primjena svih šest oštrica, vrijednost  $a_p$  od 2,5 mm ne smije biti prekoračena.

Posmak  $f_z$  po zubu: 0,25 mm

ISO-kod izmjenjive rezne pločice: RPKW 10T3MOT

Tip: TVRDO

**Tehnički opis**

Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	RPKW 10T3MOT
Tip	TVRDO
Vrsta	HB7605
Posmak $f_z$ po zubu	0,25 mm

Broj zamjena/oštrica	6
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

**Podaci korisnika**

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	160 m/min	P
Čelik < 50 HRC	prikladno	110 m/min	H
Čelik < 55 HRC	prikladno	90 m/min	H
Čelik < 60 HRC	prikladno	65 m/min	H
Čelik < 65 HRC	prikladno	50 m/min	H
GG(G)	prikladno	200 m/min	K
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno		