

Garant**RPKT 10T3MOT, HB7635, tip: INOX**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	212040 INOX
GTIN	4062406390341
Razred artikla	21A

Opis

Izvedba:

Sve izmjenjive rezne pločice prikladne su za korištenje s 0° negativnim i s 7° pozitivnim nosačima.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 1$ mm.

Kako bi bila moguća primjena svih šest oštrica, vrijednost a_p od 2,5 mm ne smije biti prekoračena.

Tehnički opis

Tip	INOX
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	RPKT 10T3MOT
Vrsta	HB7635
Posmak f_z po zubu	0,15 mm
Broj zamjena/oštrica	6
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	220 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	prikladno	60 m/min	S
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		