

Garant
RPKW 10T3MOT, HB7605, tip: HART

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	212036 HART
GTIN	4062406390327
Razred artikla	21A

Opis
Izvedba:

Sve izmjenjive rezne pločice prikladne su za korištenje s 0° negativnim i s 7° pozitivnim nosačima.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 1$ mm.

Kako bi bila moguća primjena svih šest oštrica, vrijednost a_p od 2,5 mm ne smije biti prekoračena.

Posmak f_z po zubu: 0,2 mm

ISO-kod izmjenjive rezne pločice: RPKW 10T3MOT

Tip: TVRDO

Tehnički opis

Tip	TVRDO
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	RPKW 10T3MOT
Vrsta	HB7605
Posmak f_z po zubu	0,2 mm

Broj zamjena/oštrica	6
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Čelik < 50 HRC	prikladno	120 m/min	H
Čelik < 55 HRC	prikladno	100 m/min	H
Čelik < 60 HRC	prikladno	70 m/min	H
Čelik < 65 HRC	prikladno	55 m/min	H
GG(G)	prikladno	200 m/min	K
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		