

Garant**RPKW 1204MOT, HB7605, tip: HART****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	212058 HART
GTIN	4062406390396
Razred artikla	21A

Opis**Izvedba:**

Sve izmjenjive rezne pločice prikladne su za korištenje s 0° negativnim i s 7° pozitivnim nosačima.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 1,2$ mm.

Kako bi bila moguća primjena svih šest oštrica, vrijednost a_p od 3 mm ne smije biti prekoračena.

Posmak f_z po zubu: 0,15 mm

ISO-kod izmjenjive rezne pločice: RPKW 1204MOT

Tip: TVRDO

Tehnički opis

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	RPKW 1204MOT
Tip	TVRDO
Rezni materijal	HM
Vrsta	HB7605
Posmak f_z po zubu	0,15 mm

Broj zamjena/oštrica	6
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno	160 m/min	P
Čelik < 50 HRC	prikladno	110 m/min	H
Čelik < 55 HRC	prikladno	90 m/min	H
Čelik < 60 HRC	prikladno	65 m/min	H
Čelik < 65 HRC	prikladno	50 m/min	H
GG(G)	prikladno	200 m/min	K
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno		