

Garant**RPKT 1204MOT, HB7525, tip: ST900****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	212052 ST900
GTIN	4062406390365
Razred artikla	21A

Opis**Izvedba:**

Okrugle izmjenjive pločice sa 6-strukim indeksiranjem. U odnosu na maksimalnu dubinu reza na raspolaganju je šest oštrica sa standardnom funkcijom.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 1,2$ mm.

Kako bi bila moguća primjena svih šest oštrica, vrijednost a_p od 3 mm ne smije biti prekoračena.

Posmak f_z po zubu: 0,35 mm

ISO-kod izmjenjive rezne pločice: RPKT 1204MOT

Tip: ST900

Tehnički opis

Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	RPKT 1204MOT
Tip	ST900
Vrsta	HB7525
Posmak f_z po zubu	0,35 mm

Broj zamjena/oštrica	6
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	360 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	290 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	250 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	200 m/min	P
mokro maksimalno	prikladno		
mokro minimalno	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Zrak	prikladno		