

Garant
RPKW 1204MOT, HB7515, tip: ST1400


Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	212054 ST1400
GTIN	4062406390372
Razred artikla	21A

Opis

Izvedba:

Sve izmjenjive rezne pločice prikladne su za korištenje s 0° negativnim i s 7° pozitivnim nosačima.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 1,2$ mm.

Kako bi bila moguća primjena svih šest oštrica, vrijednost a_p od 3 mm ne smije biti prekoračena.

Posmak f_z po zubu: 0,35 mm

ISO-kod izmjenjive rezne pločice: RPKW 1204MOT

Tip: ST1400

Tehnički opis

Rezni materijal	HM
Tip	ST1400
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	RPKW 1204MOT
Vrsta	HB7515
Posmak f_z po zubu	0,35 mm

Broj zamjena/oštrica	6
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	330 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	260 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	230 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno	180 m/min	P
GG(G)	prikladno	220 m/min	K
mokro maksimalno	prikladno		
mokro minimalno	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Zrak	prikladno		