



List strojne pile, Ko-Bi3, duljina L / zubi po colu: 350/6



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	171550 350/6
GTIN	4045197345875
Razred artikla	16E

Opis

Izvedba:

KOMET bimetal – vrhovi zubi od HSS-M3, a tijela listova od čelika za opruge. Za velik učinak rezanja i velike posmake. Nelomljiv, za vrhunsku sigurnost na radnom mjestu.

Napomena:

KOMET HSS-listovi pile: ostale izvedbe kao npr. VP 7 (7° kut rezanja, Vario ozubljenje) i P 13 (13° kut rezanja – specijalno za INOX čelike) na upit, uz kratki rok isporuke.

Ozubljenje: normalno

širina: 32 mm

Debljina: 1,6 mm

Stezna rupa Ø: 8,5 mm

Tehnički opis

Zupci po colu	6
Duljina D (L)	350 mm
Stezna rupa Ø	8,5 mm
širina	32 mm
Debljina	1,6 mm
Ozubljenje	normalno
Rezni materijal	Ko-Bi3
Vrsta proizvoda	List strojne pile

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima		
INOX < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno		
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		