

Garant**RPKT 1204MOT, HB7635, tip: UNI**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	212062 UNI
GTIN	4062406390419
Razred artikla	21A

Opis

Izvedba:

Sve izmjenjive rezne pločice prikladne su za korištenje s 0° negativnim i s 7° pozitivnim nosačima.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 1,2$ mm.

Kako bi bila moguća primjena svih šest oštrica, vrijednost a_p od 3 mm ne smije biti prekoračena.

ISO-kod izmjenjive rezne pločice: RPKT 1204MOT

Tip: UNI

Tehnički opis

Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	RPKT 1204MOT
Tip	UNI
Vrsta	HB7635
Broj zamjena/oštrica	6

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	330 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	255 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	210 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	180 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno	150 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno	120 m/min	M
GG(G)	prikladno	130 m/min	K
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		
mokro minimalno	prikladno		
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		