



List tračne pile RRR Plus, 30 m, širina mm / zubi po colu: 8/18



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	172000 8/18
GTIN	4045197253385
Razred artikla	16F

Opis

Izvedba:

Normalni raspored zubi – konstantan korak zubi s 0° -reznim kutom nezavarena izvedba, u zatvorenoj plastičnoj kutijici.

RRR-plus od legiranog alatnog čelika, s rolama po 30 m.

Upotreba:

Naročito prikladni za manje i srednje presjeka (do maksimalne duljine zahvata od 70 mm).

Napomena:

- Normalno ozubljenje 10° : Vel. 6/4H; 6/6H; 10/4H; 10/6H; 13/4H; 13/6H; 16/4H.
- Kombinirano ozubljenje 0° : Vel. 6/1014; 10/1014; 13/1014.

Ozubljenje: normalno

Kut nagiba: 0 stupanj

Ozubljenje: normalno

Kut nagiba: 0 stupanj

Debljina: 0,65 mm

Tehnički opis

Kut nagiba	0 stupanj
------------	-----------

Širina	8 mm
Debljina	0,65 mm
Ozubljenje	normalno
Atribut imena proizvoda	30 m
Duljina	30 m
Vrsta proizvoda	Metalni list pile

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	85 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	65 m/min	P
GG(G)	prikladno	40 m/min	K
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		