



## Komplet prstenova za držanje čeljusti RotoRi, tip: XL



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	315910 XL
GTIN	2050002053137
Razred artikla	30N

### Opis

#### Izvedba:

Zahvaljujući specijalnom, patentiranom obliku prstenova za držanje s **krivoljnim segmentima** čeljusti je moguće namještati u stupnjevima, kako bi se uspostavio potreban promjer. Patentirani, fleksibilni stezni vijci RotoFix koji su uključeni u komplet omogućuju da se velika odstupanja vijaka u upuštenjima za vijke u steznim čeljustima različitih proizvođača u potpunosti izjednače pomoću raspona podešavanja od 2 mm. Nije potrebna naknadna obrada na upuštenjima za vijke..

#### Prednost:

- **Unutarnje i vanjsko stezanje s 1 prstenom.**
- **Raspon stezanja u stupnjevima.**
- **Točno podešavanje promjera okretanja u 1/10 mm.**
- **Mali troškovi postavljanja zahvaljujući steznim vijcima RotoFix.**
- **Velika ušteda na steznim čeljustima.**
- **Optimalan pristup tokarskom alatu.**
- **Brzo i fleksibilno rukovanje.**

#### Upotreba:

Pomoću prstenova izrađenih od posebnog čelika visoke čvrstoće moguće je precizno tokariti meke stezne čeljusti pod silom stezanja ili izbrusiti tvrde stezne čeljusti. Moguće koristiti kod unutarnje ili vanjske obrade čeljusti.

#### Dio isporuke:

Limeni stalak, RotoFix premium vijci i RotoFix prstenovi. 10 prstenova s po 3 vijka M16 / M20.

**Napomena:**

Na upit su dostupne i glave s 4 i 6 čeljusti.

**Tehnički opis**

Vanjski stezni Ø	249 - 369 mm
Unutarnji stezni Ø	195 - 315 mm
prikladno za vanjske čeljusti za upuštanje	M20
prikladno za vanjske čeljusti za upuštanje	M16
prikladno za Ø stezne glave	315 - 630 mm
Vrsta proizvoda	Prsten za čeljusti