

Garant
XNEX 080608, HU7710, tip: ALU


Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	215184 ALU
GTIN	4062406392239
Razred artikla	21A

Opis

Izvedba:

Šest oštrica osiguravaju veliku ekonomičnost zahvaljujući maloj cijeni po oštrici. Dvostrana izmjenjiva rezna pločica od tvrdog metala s dva puta po tri oštrice za **modularno kutno glodanje**.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 3$ mm.

maksimalna dubina reza $a_{p, \text{maks}}$: 4 mm

Posmak f_z po zubu: 0,15 mm

Debljina pločica S: 6.35 mm

Tehnički opis

Tip	ALU
Posmak f_z po zubu	0,15 mm
Kutni radijus	0,8 mm
Debljina pločica S	6.35 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	XNEX 080608

Vrsta	HU7710
Rezni materijal	HM
maksimalna dubina reza ap maks	4 mm
Broj zamjena/oštrica	6
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno	1320 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	1320 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	1100 m/min	N
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno		