

Garant**„4 u 1“ alat za bušenje i tokarenje 1,5×D, desno, Ø DC: 25mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	268404 25
GTIN	4062406392499
Razred artikla	21X

Opis**Izvedba:**

Cilindrična drška.

Upotreba:

1. Čeono tokarenje.
2. Bušenje (otvaranje bušenjem i iskošavanje) – ravno dno.
3. Unutarnje tokarenje.
4. Vanjsko tokarenje.

Napomena:

- **Odaberite čim veće kutne radijuse i veličine držača.**
- **Tolerancija svrdla + 0,15 mm (pri procesima bušenja s pogonjenim alatom).**
- **Prilikom bušenja preko nazivnog Ø ostaje preostali materijal.**
- **Prilikom bušenja uvijek radite s unutarnjim hlađenjem (najmanje 5 bara).**

Tehnički opis

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 45 (IP20; 5 Nm)
Nazivni Ø D	25 mm
Ø drške D _s	32 mm
Korisna duljina L ₁	37,5 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	ZCMX 13..
Ukupna duljina L	180 mm
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Bušeaća šipka

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 43

269028 43

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 45

269028 45