


Garant**XNEX 080608, HB735, tip: UNI**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	215192 UNI
GTIN	4062406392277
Razred artikla	21A

Opis

Izvedba:

Dvostrana izmjenjiva rezna pločica od tvrdog metala s dva puta po tri oštrice za **modularno kutno glodanje**.

Šest oštrica osiguravaju veliku ekonomičnost zahvaljujući maloj cijeni po oštrici.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 3$ mm.

maksimalna dubina reza $a_{p, \text{maks}}$: 4 mm

Debljina pločica S: 6.35 mm

Tehnički opis

Kutni radijus	0,8 mm
Tip	UNI
Debljina pločica S	6.35 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	XNEX 080608
Vrsta	HB735
Rezni materijal	HM

maksimalna dubina reza ap maks	4 mm
Broj zamjena/oštrica	6
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	300 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	260 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	240 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	220 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno	110 m/min	M
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		
mokro minimalno	prikladno		
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		