

Garant**„4 u 1“ alat za bušenje i tokarenje 2,25×D, desno, Ø DC: 25mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	268408 25
GTIN	4062406392635
Razred artikla	21X

Opis**Izvedba:**Cilindrična drška s **potpornim vijencom**.**Upotreba:**

1. Čeono tokarenje.
2. Bušenje (otvaranje bušenjem i iskošavanje) – ravno dno.
3. Unutarnje tokarenje.
4. Vanjsko tokarenje.

Napomena:

- **Odaberite čim veće kutne radijuse i veličine držača.**
- **Tolerancija svrdla + 0,15 mm (pri procesima bušenja s pogonjenim alatom).**
- **Prilikom bušenja preko nazivnog Ø ostaje preostali materijal.**
- **Prilikom bušenja uvijek radite s unutarnjim hlađenjem (najmanje 5 bara).**

Tehnički opis

Duljina drške L _s	60 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	ZCMX 13..
Korisna duljina L ₁	56 mm
Ø drške D _s	32 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 45 (IP20; 5 Nm)
Nazivni Ø D	25 mm
Ø d ₂	40 mm
Duljina izboja L _A	73 mm

Seriya	„4 u 1“
Primjena	desno
Unutarje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Bušeca šipka

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 43	269028 43
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 45	269028 45