

Garant**„4 u 1“ alat za bušenje i tokarenje 2,25×D, lijevi, Ø DC: 25mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 268409 25 |
| GTIN | 4062406392659 |
| Razred artikla | 21X |

Opis**Izvedba:**Cilindrična drška s **potpornim vijencom**.**Upotreba:**

1. Čeono tokarenje.
2. Bušenje (otvaranje bušenjem i iskošavanje) – ravno dno.
3. Unutarnje tokarenje.
4. Vanjsko tokarenje.

Napomena:

- **Odaberite čim veće kutne radijuse i veličine držača.**
- **Tolerancija svrdla + 0,15 mm (pri procesima bušenja s pogonjenim alatom).**
- **Prilikom bušenja preko nazivnog Ø ostaje preostali materijal.**
- **Prilikom bušenja uvijek radite s unutarnjim hlađenjem (najmanje 5 bara).**

Tehnički opis

| | |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Nazivni Ø D | 25 mm |
| Duljina drške L _s | 60 mm |
| Korisna duljina L ₁ | 56 mm |
| Ø drške D _s | 32 mm |
| Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 269028 45 (IP20; 5 Nm) |
| Ø d ₂ | 40 mm |
| odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | ZCMX 13.. |
| Duljina izboja L _A | 73 mm |

| | |
|-------------------|--------------|
| Seriya | „4 u 1“ |
| Primjena | lijevi |
| Unutarne hlađenje | da |
| Vrsta proizvoda | Bušeca šipka |

Pribor

| | |
|-----------------------------------------------|-----------|
| Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 43 | 269028 43 |
| Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 45 | 269028 45 |