

Garant**ZCMX 09T304, Vrsta: HUZ310****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	268438 HUZ310
GTIN	4062406392680
Razred artikla	21E

Opis**Odgovara:**

Za alat za bušenje i tokarenje br. 268463 – 268468; veličina 8.
prikladno za alat $\varnothing D_c$: 18 mm

Vrsta: HUZ310

Dubina reza a_p : 0,2 - 4 mm

Posmak prilikom tokarenja: 0,05 - 0,4 mm

Posmak prilikom bušenja: 0,03 - 0,3 mm

Brzina reza v_c glavna primjena: 200 - 600 m/min

Tehnički opis

Glavna primjena	N
Posmak prilikom tokarenja	0,05 - 0,4 mm
Kutni radijus	0,4 mm
Posmak prilikom bušenja	0,03 - 0,3 mm
Prevlaka	bez prevlake

Broj zamjena/oštrica	2
Dubina reza a_p	0,2 - 4 mm
Vrsta	HUZ310
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Brzina reza v_c glavna primjena	200 - 600 m/min
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	ZCMX 10T308
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
prikladno za alat $\varnothing D_c$	18 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje