

Garant**ZCMX 130402, Vrsta: HUZ310**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	268442 HUZ310
GTIN	4062406392703
Razred artikla	21E

Opis

ZCMX 130402 HUZ310 Vrsta: HUZ310
Dubina reza a_p : 0,2 - 4 mm
Posmak prilikom tokarenja: 0,05 - 0,4 mm
Posmak prilikom bušenja: 0,03 - 0,3 mm
Brzina reza v_c glavna primjena: 200 - 600 m/min

Tehnički opis

Dubina reza a_p	0,2 - 4 mm
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Glavna primjena	N
Kutni radijus	0,2 mm
Posmak prilikom bušenja	0,03 - 0,3 mm
Posmak prilikom tokarenja	0,05 - 0,4 mm
Vrsta	HUZ310
Broj zamjena/oštrica	2

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	ZCMX 130402
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Brzina reza v_c glavna primjena	200 - 600 m/min
Prevlaka	bez prevlake
prikladno za alat $\varnothing D_c$	25 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje