


Garant**ZCMX 130402, Vrsta: HBZ310****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	268442 HBZ310
GTIN	4062406392710
Razred artikla	21E

Opis

ZCMX 130402 HBZ310 Vrsta: HBZ310

Dubina reza a_p : 0,2 - 4 mm

Posmak prilikom tokarenja: 0,05 - 0,4 mm

Posmak prilikom bušenja: 0,03 - 0,3 mm

Brzina reza v_c glavna primjena: 200 - 600 m/min**Tehnički opis**

Kutni radijus	0,2 mm
Vrsta	HBZ310
Prevlaka	PVD
Posmak prilikom bušenja	0,03 - 0,3 mm
Posmak prilikom tokarenja	0,05 - 0,4 mm
Dubina reza a_p	0,2 - 4 mm
Broj zamjena/oštrica	2
Brzina reza v_c glavna primjena	200 - 600 m/min

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	ZCMX 130402
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Glavna primjena	N
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
prikladno za alat $\varnothing D_c$	25 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje