



## Držač modularnog upuštača, veličina / vel. drške: 0MK1



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	156720 0MK1
GTIN	4033591011465
Razred artikla	16C

### Opis

#### Izvedba:

**Svega 4 veličine drške pokrivaju područje od 5 mm do 66 mm** (do 85 mm moguće na upit). Upuštač i vodeće dijelove (pinove) moguće je po želji kombinirati unutar jedne veličine, vodeći dio je moguće zamijeniti bez skidanja kompletnog alata. Kaljeni i brušeni. Upuštač i vodeći dio stežu se sa po jednim vijkom, upuštač se klinom dodatno osigurava od izvijanja.

#### Upotreba:

**Za DIN skošenja**, kao i kod odgovarajuće kombinacije vodećeg djela za stepenaste provrte ili skošenja izvan te norme. **Za prolazne stepenaste rupe** isporučiva su vodeća svrdla u 2 dužine franko tvornica, tako da ih se može izraditi bez prethodnog bušenja.

#### Napomena:

Isporuka upuštača s **TiN prevlakom** na upit. **Tvrdometalna izvedba** upuštača posebno se preporuča za obradu sivog lijeva, mjedi i krom-nikal čelika.

Područje upuštanja: 8 - 16,5 mm

Ø prihвата H7: 10 mm

Duljina provrta: 18 mm

Vanjski Ø: 18 mm

Duljina a: 42 mm

Duljina b: 49,5 mm

### Tehnički opis

Duljina b	49,5 mm
Područje upuštanja	8 - 16,5 mm
Duljina a	42 mm

Ø prihvata H7	10 mm
Duljina provrta	18 mm
Vanjski Ø	18 mm
Vrsta proizvoda	Ručice