

**Garant****ZCMX 130408, Vrsta: HBZ120**

### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	268444 HBZ120
GTIN	4062406392819
Razred artikla	21E

### Opis

ZCMX 130408 HBZ120 Vrsta: HBZ120  
Dubina reza  $a_p$ : 0,4 - 2 mm  
Posmak prilikom tokarenja: 0,1 - 0,3 mm  
Posmak prilikom bušenja: 0,03 - 0,12 mm  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 90 - 200 m/min

### Tehnički opis

Broj zamjena/oštrica	2
Posmak prilikom tokarenja	0,1 - 0,3 mm
Dubina reza $a_p$	0,4 - 2 mm
Vrsta	HBZ120
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	ZCMX 130408
Kutni radijus	0,8 mm

Brzina reza $v_c$ glavna primjena	90 - 200 m/min
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Prevlaka	PVD
Posmak prilikom bušenja	0,03 - 0,12 mm
Glavna primjena	M
prikladno za alat $\varnothing D_c$	25 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje