

Garant**ZCMX 130408, Vrsta: HBZ140**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	268444 HBZ140
GTIN	4062406392826
Razred artikla	21E

Opis

Izvedba:

Univerzalni supstrat srednje veličine jezgre s PVD nanesenom prevlakom. Prvi odabir za tokarenje i bušenje.

Tehnički opis

Vrsta	HBZ140
Posmak f bušenje	0,03 - 0,12 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	ZCMX 130408
Dubina reza a_p	0,4 - 2 mm
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Kutni radijus	0,8 mm
Prevlaka	PVD
Brzina reza v_c glavna primjena	50 - 190 m/min
Posmak f glodanje	0,1 - 0,3 mm

Broj zamjena/oštrica	2
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Glavna primjena	M
prikladno za alat $\varnothing D_c$	25 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje