



Garnitura modularnih upuštača na drvenom stalku, veličina / vel. drške: 01/10



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	156700 01/10
GTIN	4033591011564
Razred artikla	16C

Opis

Izvedba:

Garnitura prihvata, upuštača i vodećih dijelova (pilota) za obradu najčešćih Ø provrta.

Upotreba:

Za DIN upuštenja za kombinacije dio / upuštača za stupnjevane rupe ili upuštenja izvan norme.

Sadržaj:

po 1 plosnati upuštač br. 156730: 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 8; 9

Po 1 vodeći dio br. 156750: 2,4; 2,5; 2,7; 3; 3,3; 3,5; 4; 4,5

Po 1 držač br. 156720 s drškom: Ø 10 mm

Napomena:

Setovi kombiniranih svrdala postoje i kao HSS s mogućnosti TIN prevlakom, sa zavarenom oštricom za tvrde metale te s ISO izmjenjivom pločicom T oblika dostupno na upit.

Unutarnje hlađenje: da

Broj oštrica Z: 2

Broj oštrica Z: 2

Područje upuštanja: 5 - 9 mm

Tehnički opis

Područje upuštanja	5 - 9 mm
Broj oštrica Z	2

Rezni materijal	HSS
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Plosnato konično glodalo

Pribor

Držać modularnog upuštača veličina / vel. drške 01/10	156720 01/10
---	--------------