

Garant**Upuštač bez vodećeg dijela, Upuštač-Ø DC: 20mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 156520 20 |
| GTIN | 4045197088031 |
| Razred artikla | 11M |

Opis**Izvedba:**

Spiralno užlijebljeni upuštač s više reznih oštrica, s provrtom na čeonj strani za prihvat različitih vodećih dijelova. Vodeći dio je učvršćen pomoću vijka u upuštaču.

Upotreba:

Zahvaljujući izmjenjivim vodećim klinovima moguće je koristiti **jedan** upuštač za **više** predrupa različitih veličina.

Napomena:

Odgovarajuća redukcijaska čahura za alate s MK drškom vidi **br. 343000-343530**.

Ove mjere se odnose na vijke DIN 912, 6912, 7984 i ISO 1207. Međutim, sa odgovarajućim vodećim dijelom, pinom, upuštač je moguće koristiti i za druge veličine vijaka ili za konusne utore kombinacijom promjera vodećeg dijela i upuštača.

Tehnički opis

| | |
|---|-------------|
| Posmak f u čeliku < 500 N/mm ² | 0,16 mm/okr |
| Ø bušenja a | 5 mm |
| za veličinu vijka | M12 |
| Ø upuštanja | 20 mm |
| Morse konus MK | 2 |
| Ukupna duljina L | 140 mm |
| Rezni materijal | HSS |
| Standard | DIN 375 |

| | |
|-----------------|--------------------------|
| Drška | Morse konus |
| Prsten u boji | nema |
| Vrsta proizvoda | Plosnato konično glodalo |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V _c | ISO kod |
|-------------------------------|------------------------------------|----------------|---------|
| Aluminij (kratkih odlomaka) | prikladno | 33 m/min | N |
| Čelik < 500 N/mm ² | prikladno | 28 m/min | P |
| Čelik < 750 N/mm ² | prikladno | 27 m/min | P |
| Čelik < 900 N/mm ² | prikladno samo u posebnim uvjetima | 27 m/min | P |
| mokro maksimalno | prikladno | | |