

**Plosnati magnet s unutarnjim navojem, Ferit, Ø: 50mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	085915 50
GTIN	5012095029953
Razred artikla	08Q

**Opis****Izvedba:**

- **Zaštićeni plosnati magnet od tvrdog ferita s navojnim prihvatom.**
- **Cinčana površina.**
- **Otporno na temperature maksimalno do 120 °C.**

**Upotreba:**

Za stezanje, montažu, ugradnju vijčanim spajanjem.

**Napomena:**

Kuka s vanjskim navojem pod br. 085921.

**Tehnički opis**

Materijal površine	pocinčano
Visina s navojem	22 mm
Navoji	M6 mm
Navojni prihvati	da
maksimalna postojanost na temperaturi	120 °C
Visina	10 mm
Ø	50 mm
Težina	110 g
Nazivna sila stezanja	220 N

Materijal jezgre magneta	Ferit
Vrsta proizvoda	Plosnati magnet

---

**Pribor**

Garnitura kuka s vanjskim navojem.10-dijelni navoji M6	085921 M6
--	-----------