

Garant**Višenamjensko svrdlo od tvrdog metala, Svrdlo Ø: 3mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	787070 3
GTIN	4062406390846
Razred artikla	71C

Opis**Izvedba:**

Višenamjensko svrdlo s **osobito oštrom pločom od tvrdog metala** za precizne provrte u različitim materijalima. Spiralni žlijeb jako velikog volumena za **brzi odvod prašine od bušenja i odvojenih čestica**. Drška od poboljšanog čelika.

Upotreba:

Za bušenje različitih materijala, također u jednom radnom koraku:

- **Cigla, plinobeton, lagani materijali, plastika.**
- **Pločice, keramika, mramor, staklo.**
- **Metal i kombinacije materijala u jednom radnom tijeku, primjerice prilikom montaže prozora ili armatura u betonu.**

Napomena:

- **Pažnja: koristiti samo za bušenje (bez udara)!**
- **Brže bušenje i više izbušenih rupa po punjenju baterije nego s udarnim svrdlima.**

Tehnički opis

SvrdloØ	3 mm
ukupna duljina	60 mm
Duljina spirale	30 mm
Rezni materijal	HM
Zakivanje s udarcem / bez udarca	bez udarnog svrdla
Drška	Cilindrična drška
Vrsta proizvoda	Višenamjensko svrdlo

