

**Garant****Garnitura višenamjenskih svrdala od tvrdog metala, broj svrdla: 7****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	787078 7
GTIN	4062406393311
Razred artikla	71C

**Opis****Izvedba:**

Višenamjensko svrdlo s **osobito oštrom pločom od tvrdog metala** za precizne provrte u različitim materijalima. Spiralni žlijeb jako velikog volumena za **brzi odvod prašine od bušenja i odvojenih čestica**. Drška od poboljšanog čelika.

**Upotreba:**

Za bušenje različitih materijala, također u jednom radnom koraku:

- **Cigla, plinobeton, lagani materijali, plastika.**
- **Pločice, keramika, mramor, staklo.**
- **Metal i kombinacije materijala u jednom radnom tijeku, primjerice prilikom montaže prozora ili armatura u betonu.**

**Sadržaj:**

Svrdlo br. 787070: Po 1 kom. vel. 4; 5; 6; 6; 8; 8; 10

**Napomena:**

- **Pažnja: koristiti samo za bušenje (bez udara)!**
- **Brže bušenje i više izbušenih rupa po punjenju baterije nego s udarnim svrdlima.**

**Tehnički opis**

Broj svrdla	7
SvrdloØ	4 - 10 mm

Rezni materijal	HM
Zakivanje s udarcem / bez udarca	bez udarnog svrdla
Drška	Cilindrična drška
Vrsta proizvoda	Višenamjensko svrdlo

## Pribor

Višenamjensko svrdlo od tvrdog metala Svrdlo Ø 6 mm	787070 6
Višenamjensko svrdlo od tvrdog metala Svrdlo Ø 4 mm	787070 4
Višenamjensko svrdlo od tvrdog metala Svrdlo Ø 10 mm	787070 10
Višenamjensko svrdlo od tvrdog metala Svrdlo Ø 8 mm	787070 8
Višenamjensko svrdlo od tvrdog metala Svrdlo Ø 5 mm	787070 5