

Garant**Strojni ureznik za mjed kratko, bez prevlake, M: M5****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	132600 M5
GTIN	4045197072139
Razred artikla	11H

Opis**Izvedba:****S usponom spirale od 6° i kratkim uvodnim dijelom (2 – 3 nareza).****Upotreba:**

Kao strojni ureznik ili za čišćenje postojećih navoja ručno.

Vrsta navoja: M

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 352

Razred tolerancije: ISO 2 6H

Nagib navoja: 0,8 mm

Ukupna duljina L: 50 mm

Ø drške D_s: 6 mm

4-kutna drška □: 4,9 mm

Ø osnovne rupe: 4,2 mm

Tehnički opis

Nagib navoja	0,8 mm
Broj steznih utora	3
Broj oštrica Z	3
Ø navoja	5 mm
Ø osnovne rupe	4,2 mm
Standard	DIN 352
Ø drške D _s	6 mm

Ukupna duljina L	50 mm
4-kutna drška □	4,9 mm
Razred tolerancije	ISO 2 6H
Rezni materijal	HSS E
Dubina navoja	15 mm
Vrsta navoja	M
Veličina navoja	M5
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod osnovne rupe
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za dinamičku obradu
Prsten u boji	bijela
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima	10 m/min	K
CuZn	prikladno	13 m/min	N
suho	prikladno		