



Pneumatska ekscentar brusilica, tip: 58436



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|--------------|
| Broj narudžbe | 079656 58436 |
| GTIN | 616026584365 |
| Razred artikla | 03R |

Opis

Izvedba:

Snažna ekscentar brusilica s uretanskim brusnim tanjurom na čičak. **Udobna primjena** zahvaljujući kompozitnom kućištu male mase i ergonomskoj podlozi za ruku. **Robustan, miran i malo vibrirajući pneumatski pogon** sa čeličnim cilindrom, niska razina buke.

Dynorbital-Spirit Ekscentrična brusilica (152 mm) za centralno usisavanje. **Kombinirana brusilica**, omogućuje **ekscentričnu obradu za grubo i međubrušenje**, s 5 mm pomakom kao i **rotirajući rad** za snažno brušenje. Priključak za **vanjsko usisavanje**.

Dio isporuke:

Uključuje: potrebna nazuvica.

Napomena:

Brusne ploče sa čičkom vidi pod br. 567775 ili 567901.

Brusni disk na čičak DynaMaze za br. 079655 i br. 079656, vel. X61V i vel. 58436 možete pronaći pod br. 567872, vel. 150.

Tehnički opis

| | |
|--------------------|-----------------|
| Težina | 1,3 kg |
| Tip usisa | Eksterni |
| Oznaka proizvođača | Dynalocke 152mm |

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Ø brusnog diska | 150 mm |
| maksimalan broj okretaja | 12000 min ⁻¹ |
| maksimalne vibracije prema EN | 2,67 m/s ² |
| maksimalna potreba za zrakom | 654 l/min |
| Radna buka | 82 dB(A) |
| Hod | 5 mm |
| Vrsta proizvoda | Ekscentrična brusilica |

Pribor

| | |
|---|------------|
| Brusna ploča na čičak (A)Perforacija 6-struka + 1 granulacija 320 | 567775 320 |
| Brusna ploča na čičak (A)Perforacija 6-struka + 1 granulacija 400 | 567775 400 |
| Brusna ploča na čičak (A)Perforacija 6-struka + 1 granulacija 80 | 567775 80 |
| Brusna ploča na čičak (A)Perforacija 6-struka + 1 granulacija 800 | 567775 800 |
| Brusna ploča na čičak (A)Perforacija 6-struka + 1 granulacija 60 | 567775 60 |
| Brusna ploča na čičak (A)Perforacija 6-struka + 1 granulacija 600 | 567775 600 |
| PU disk za brušenje na čičak-trakuDynaMaze Vanjski Ø 150 mm | 567872 150 |
| Brusna ploča na čičak (A)Perforacija 6-struka + 1 granulacija 240 | 567775 240 |
| Brusna ploča na čičak (A)Perforacija 6-struka + 1 granulacija 120 | 567775 120 |
| Brusna ploča na čičak (A)Perforacija 6-struka + 1 granulacija 180 | 567775 180 |
| Brusna ploča na čičak (A)Perforacija 6-struka + 1 granulacija 40 | 567775 40 |