



## Držac modularnog upuštača, veličina / vel. drške: 1/20



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	156720 1/20
GTIN	4033591011496
Razred artikla	16C

### Opis

#### Izvedba:

**Svega 4 veličine drške pokrivaju područje od 5 mm do 66 mm** (do 85 mm moguće na upit). Upuštač i vodeće dijelove (pinove) moguće je po želji kombinirati unutar jedne veličine, vodeći dio je moguće zamijeniti bez skidanja kompletnog alata.

Kaljeni i brušeni. Upuštač i vodeći dio stežu se sa po jednim vijkom, upuštač se klinom dodatno osigurava od izvijanja. Zylindrischer Schaft mit Mitnahmefläche nach DIN 1835 B, sowie mit Innenkühlung.

#### Upotreba:

**Za DIN skošenja**, kao i kod odgovarajuće kombinacije vodećeg djela za stepenaste provrte ili skošenja izvan te norme. **Za prolazne stepenaste rupe** isporučiva su vodeća svrdla u 2 dužine franko tvornica, tako da ih se može izraditi bez prethodnog bušenja.

#### Napomena:

Isporuka upuštača s **TiN prevlakom** na upit. **Tvrdometalna izvedba** upuštača posebno se preporuča za obradu sivog lijeva, mjedi i krom-nikal čelika.

Područje upuštanja: 14 - 27,5 mm

Ø prihvata H7: 14 mm

Duljina provrta: 20 mm

Vanjski Ø: 24 mm

Duljina a: 55 mm

### Tehnički opis

Duljina provrta	20 mm
Ø prihvata H7	14 mm
Duljina a	55 mm

Područje upuštanja	14 - 27,5 mm
Vanjski Ø	24 mm
Vrsta proizvoda	Ručice