

Garant**Paralelna stega, širina čeljusti: 180mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	967100 180
GTIN	4062406393267
Razred artikla	91J

Opis**Izvedba:**

**U potpunosti od kovanog čelika – zajamčeno neslomljivo.
Otvara se prema naprijed.**

Sa steznim čeljustima za cijevi ispod normalnih čeljusti. Snažno, precizno vreteno obrađeno u CNC stroju s valjanim navojem. Vreteno i vodilice zaštićene su od onečišćenja. Velika kaljena površina postolja za radove ravnanja i namještanja. Dvostruko podesivo vođenje.

S masivnim steznim čeljustima kaljene površine (nisu zamjenjive).

Tekst oblačića:

Pločice za zaštitu od padanja.

Utisnuta mjerna skala.

Podešavanje navođenja: Unutarnji 6-kutni-vijci s tlačnom pločicom od mjedi - kreću se vrlo lagano.

Snažne stezne čeljusti za cijevi.

Prednost:

- **Koljenasta ručica s obostranom zaštitom u slučaju pada – ne proizvodi buku.**
- **Brzo otvaranje odn. zatvaranje pomoću velikog uspona navoja na vretenu.**
- **Koljenasta ručica izmjenjiva.**
- **Utisnuta skala širina otvora.**

Dio isporuke:

Uključuje sve pričvrstne materijale za montažu na radionički stol.

Napomena:

Odgovarajući uređaj za regulaciju visine vidi br. 967520.

Tehnički opis

Stezne čeljusti za cijevi stežu cijevi s vanjskim Ø	3/4 – 3.1/2 col
Materijal	Čelik kovan u ljevačkom kalupu
Dubina stezanja	110 mm
Smjer otvora	otvaranje prema naprijed
Težina	27 kg
Širina čeljusti	180 mm
Stezni raspon	220 mm
Vrsta proizvoda	Paralelni škripac