

**Euronorm spremnici crveni, tip: NB14****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	963378 NB14
GTIN	8055520002081
Razred artikla	96E

**Opis****Izvedba:**

Visokokvalitetan plastični transportni spremnik koji se može slagati jedan na drugi.<br>Osnovna konstrukcija plastičnih spremnika je konstrukcija okvira na osnovi tri temeljne dimenzije.<br>Te je spremnike moguće koristiti na različitim područjima.<br>Ojačane rebraste robusne stijenke, pružaju spremniku izuzetno dobru stabilnost.<br>Otporan na većinu kiselina i ulja.

**Napomena:**

Odgovarajući dodaci (poklopac, klizni zatvarač, spajalice za papiriće) mogu se naći pod br. 963382 - 963384.

Boja: crveni

Visina: 170 mm

širina: 400 mm

Dubina: 300 mm

Oblik drške: Otvorene ručke

**Tehnički opis**

Visina	170 mm
širina	400 mm
Oblik drške	Otvorene ručke
Dubina	300 mm

Boja	crveni
Vrsta proizvoda	Spremnici europskih standarda

---

**Pribor**

Poklopac sa šarkama za Euronorm spremnike tip NBC43	963384 NBC43
Spjalica za papiriće Set 10-dijelni tip EH2	963382 EH2
Klizni zatvarač za Euronorm spremnike Set, dvodijelni tip 1	963383 1