



Garnitura modularnih upuštača na drvenom stalku, veličina / vel. drške: 0MK1



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	156700 0MK1
GTIN	4033591011571
Razred artikla	16C

Opis

Izvedba:

Garnitura prihvata, upuštača i vodećih dijelova (pilota) za obradu najčešćih Ø provrta.

Upotreba:

Za DIN upuštenja za kombinacije dio / upuštača za stupnjevane rupe ili upuštenja izvan norme.

Sadržaj:

po 1 plosnati upuštač br. 156730: 8,5; 9,5; 10,5; 11,5; 13,5; 16,5

Po 1 vodeći dio br. 156750: 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 10,5

Po 1 držač br. 156720 s drškom: MK1

Napomena:

Setovi kombiniranih svrdala postoje i kao HSS s mogućnosti TIN prevlakom, sa zavarenom oštricom za tvrde metale te s ISO izmjenjivom pločicom T oblika dostupno na upit.

Unutarnje hlađenje: da

Broj oštrica Z: 2

Broj oštrica Z: 2

Područje upuštanja: 8,5 - 16,5 mm

Tehnički opis

Područje upuštanja	8,5 - 16,5 mm
Broj oštrica Z	2

Rezni materijal	HSS
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Plosnato konično glodalo

Pribor

Držać modularnog upuštača veličina / vel. drške 0MK1	156720 0MK1
--	-------------